

# Smalti Lucidi Apiombici

Lead-Free Glazes



FORNITURE PER CERAMISTI  
**QUARANTA**  
 Viale Janio n° 10 Z.1  
 74023 GROTTAGLIE ( TA )  
 TEL. 0995665227 INFO@QUARANTAGIUSEPPE.COM

# Cristalline Lucide Apiombiche

Lead-Free Coloured Transparent Glazes

## SLA



Formato - Size	1 Kg. (2.20 lbs.)	5 Kg. (11,02 lbs.)	25 Kg. (55,11 lbs.)
Confezioni - Packaging	1	1	1

Gli Smalti Lucidi Apiombici hanno caratteristica di coprenza su tutti i tipi di supporto sia esso bianco o rosso. Possono essere miscelati fra loro o con smalti bianchi per ottenere tonalità intermedie. Smalti indicati per uso professionale.

### PREPARAZIONE- APPLICAZIONE-COTTURA

Miscelare con acqua, setacciare ed applicare a spugna o ad immersione. Applicazione ad aerografo solo per uso professionale. Temperatura di cottura: 930°-960°C (cono Orton 09-08).

Lead-free Glazes are solid and suitable for any kind of white or red bisque (cone 04). They can be mixed with each other to obtain different shades. These glazes are for professional use only.

### PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Mix with water and apply by sponge or dipping. Sifting always recommended. Airbrush application for professional use only. Firing temperature: 930°-960°C (Orton cone 09-08).

## VLA



Formato - Size	1 Kg. (2.20 lbs.)	5 Kg. (11,02 lbs.)	25 Kg. (55,11 lbs.)
Confezioni - Packaging	1	1	1

Le Cristalline Colorate Lucide Apiombiche hanno caratteristica di trasparenza su tutti i tipi di supporto, preferibilmente bianco. Possono essere miscelate fra loro per ottenere tonalità intermedie. Cristalline indicate per uso professionale.

### PREPARAZIONE- APPLICAZIONE-COTTURA

Miscelare con acqua, setacciare ed applicare ad immersione. Applicazione ad aerografo solo per uso professionale. Temperatura di cottura: 930°-960°C (cono Orton 09-08).

Lead-free Coloured Transparent Glazes are suitable for any kind of bisque, mostly white, and can be mixed with each other to obtain different shades. These transparent glazes are for professional use only.

### PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Add water and apply by dipping. Sifting always recommended. Airbrush application for professional use only. Firing temperature: 930°-960°C (Orton cone 09-08).