

FORNITURE PER CERAMISTI



Viale Jonio n° 10 Z.1
74023 GROTTAGLIE (TA)
TEL. 0995665227 INFO@QUARANTAGIUSEPPE.COM

Smalti Apiombici Alta Temperatura

Lead-free High Temperature Glazes

SLAS - SMAS



SLAS 15018
White



SLAS 15083
Ivory



SLAS 15103
Yellow



SLAS 15102
Orange



SLAS 15121
Red



SLAS 15095
Eggplant



SLAS 15065
Green



SLAS 15058
Blue



SLAS 15079
Black



SMAS 17020
White Matt



SMAS 17068
Ivory Matt



SMAS 17055
Yellow Matt



SMAS 17063
Orange Matt



SMAS 17053
Red Matt



SMAS 17054
Plum Matt



SMAS 17026
Green Matt



SMAS 17061
Blue Matt



SMAS 17066
Black Matt

Formato - Size	1 Kg. (2.20 lbs.)	5 Kg. (11,02 lbs.)	25 Kg. (55,11 lbs.)
Confezioni - Packaging	1	1	1

Questi smalti sono realizzati con speciali fritte e pigmenti che ne permettono l'utilizzo su gres e porcellana.

PREPARAZIONE- APPLICAZIONE-COTTURA

Miscelare con acqua, setacciare ed applicare a spugna o ad immersione.

Applicazione ad aerografo solo per uso professionale.

Temperatura di cottura 1200°-1300°C (cono Orton 6-10).

These glazes are made of special frits and pigments that allow the use of these products on stoneware and porcelain.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Add water and apply by sponge or dipping. Sifting always recommended.

Airbrush application for professional use only.

Firing temperature 1200°-1300°C (Orton cone 6-10).

Art Glazes

Smalti Apiombici Alta Temperatura
Lead-free High Temp. Glazes

SPAS



Formato - Size	1 Kg. (2.20 lbs.)	5 Kg. (11,02 lbs.)	25 Kg. (55,11 lbs.)
Confezioni - Packaging	1	1	1

Questi smalti, specifici per alta temperatura, sono caratterizzati da tonalità ed effetti estetici particolari quali iridescenze metalliche e trasparenze, applicabili su gres e porcellana.

PREPARAZIONE-APPLICAZIONE-COTTURA

Preparare con acqua. Applicazione a spruzzo o ad immersione.
Applicazione ad aerografo solo per uso professionale.
Temperatura di cottura 1200°-1300°C (cono Orton 6-10).

N.B.: il risultato degli effetti può differire a seconda delle fasi di preparazione, applicazione e cottura.

These glazes, specific for high temperature use, are characterized by aesthetic effects such as metallicity, iridescency, and translucency. These products are suitable on stoneware and porcelain.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Add water. Apply by professional airbrush or dipping.
Airbrush application for professional use only.
Firing temperature 1200°-1300°C (Orton cone 6-10).

P.S.: the finished product will have different effects depending on the skills used by the artist.

Smalti Raku

Raku Glazes

RKU



Formato - Size	1 Kg. (2.20 lbs.)	5 Kg. (11,02 lbs.)	25 Kg. (55,11 lbs.)
Confezioni - Packaging	1	1	1

Questa serie di smalti in polvere RKU è formulata per la tecnica Raku in riduzione.

PREPARAZIONE-APPLICAZIONE-COTTURA

Miscelare con acqua ed applicare a pennello, spugna o ad immersione.
Applicazione ad aerografo solo per uso professionale.
Cottura in forno Raku.

This powder glazes RKU series is formulated for Raku technique via reduction system.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Mix with water and apply by brush, sponge, or dipping.
Airbrush application for professional use only.
Firing in Raku kiln.

